


Применяемые пластины




Примечание по "размеру гнезда пластины"

Размеры посадочного гнезда и ширина канавок разные. Размеры гнезда необходимы при выборе устанавливаемой пластины. Пожалуйста, учитывайте это.



DGM




Наружное нарезание канавок и отрезка, 2 вершины

		Размер гнезда для пластины	Кат. №	Сплавы										Размеры (мм)					
				С покрытием						Кермет									
				NEW T9125		NEW AH725		NEW AH905		GH130		NS530		NEW NS9530					
				R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	W±0.05	r _ε	L	h
Прямая		2	DGM2-020	●		●				●		★		2	0.2	20	5	-	
			DGM2-020-6R/L			●	●			●	●			2	0.2	19.8	5	6°	
DGM2-020-8R/L				●	●			●	●			2	0.2	19.8	5	8°			
DGM2-020-15R/L				●	●			●	●			2	0.2	19.8	5	15°			
DGM2-002-15R/L				●	●			●	●			2	0.02	19.35	5	15°			
Левосторонняя		3	DGM3-020	●		●		●		●		★		3	0.2	20	5	-	
			DGM3-020-6R/L			●	●			●	●			3	0.2	19.9	5	6°	
DGM3-002-6R/L				●	●			●	●			3	0.02	19.45	5	6°			
DGM3-020-15R/L				●	●			●	●			3	0.2	19.9	5	15°			
Правосторонняя			4	DGM4-030	●		●		●		●		★		4	0.3	20	5	-
		DGM4-030-4R/L				●	●			●	●			4	0.3	19.8	5	4°	
DGM4-030-15R/L				●	●			●	●			4	0.3	19.8	5	15°			
5	DGM5-030	●			●		●		●		●		★		5	0.3	25	5.5	-
	DGM5-030-4R				●				●						5	0.3	24.9	5.5	4°
6	DGM6-030	●		●		●		●						6	0.3	25	5.5	-	
8	DGM8-040	●		●				●						8	0.4	30	6.7	-	

Отрезка и обработка канавок

SGM

Наружное глубокое нарезание канавок и отрезка, 1 вершина

	Размер гнезда для пластины	Кат. №	Сплавы				Размеры (мм)				
			С покрытием								
			АН725		GH130		W±0.05	rε	L	h	κ
			R	L	R	L					
Прямая		2	SGM2-020		●	●	2	0.2	20	5	-
Левосторонняя		3	SGM2-020-6R/L		●	●	2	0.2	19.8	5	6°
Правосторонняя			SGM3-020		●	●	3	0.2	20	5	-
			SGM3-020-6R/L		●	●	3	0.2	19.6	5	6°
		4	SGM3-020-15R/L		●	●	3	0.2	19.6	5	15°
			SGM4-030		●	●	4	0.3	20	5	
		5	SGM4-030-4R/L		●	●	4	0.3	19.65	5	4°
		6	SGM5-030		●	●	5	0.3	25	5.5	
			SGM6-030		●	●	6	0.3	25	5.5	-

DGS

Наружное нарезание канавок и отрезка, 2 вершины

	Размер гнезда для пластины	Кат. №	Сплавы								Размеры (мм)				
			С покрытием						Кермет						
			NEW T9125		AH725		GH130		NEW NS9530						
			R	L	R	L	R	L	R	L					
Прямая		1	DGS1.4-016	★	●	●	★				W±0.05	rε	L	h	κ
Левосторонняя		2	DGS2-020	★	●	●	★				2	0.2	16	4.3	-
			DGS2-020-6R/L		●	●	●	●			2	0.2	20	5	-
			DGS2-002-6R/L		●	●	●	●			2	0.02	19.95	5	6°
			DGS2-020-15R/L		●	●	●	●			2	0.2	19.8	5	6°
			DGS2-002-15R/L		●	●	●	●			2	0.02	19.95	5	15°
Правосторонняя		3	DGS3-020	★	●	●	★				3	0.2	20	5	-
			DGS3-020-6R/L		●	●	●	●			3	0.2	19.9	5	6°
			DGS3-002-6R/L		●	●	●	●			3	0.02	19.6	5	6°
			DGS3-020-15R/L		●	●	●	●			3	0.2	19.9	5	15°
			DGS3-002-15R/L		●	●	●	●			3	0.02	19.45	5	15°
4	DGS4-030	★	●	●	★				4	0.3	20	5	-		
	DGS4-030-4R/L		●	●	●	●			4	0.3	19.8	5	4°		
5	DGS5-030	★	●	●	★				5	0.3	25	5.5	-		
6	DGS6-030	★	●	●	★				6	0.3	25	5.5	-		

* Чтобы просмотреть специальные пластины TungCut, пожалуйста, перейдите к странице 6-94

● : Складские позиции